

## Network Multi Viewer

ネットワークマルチビューワ

# MV-400N

マルチビューワ MV-400 からのネットワーク転送データを、  
PC を使用することなく 4 分割表示可能なネットワークデコーダ。  
4 台までの転送データを 1 台で受信、最大 16 分割表示が可能。



- LAN 入力、SXGA (1280 x 1024) 出力のネットワークデコーダ
- マルチビューワ MV-400 からネットワーク転送された SXGA 高精細画像データを、PC を使用することなく同一解像度にて表示。
- 最大 4 台までの MV-400 からの転送データを 1 台で受信し同時表示することが可能、これにより最大 16 分割表示が可能 \*1
- 転送画像に対するタイトル表示が可能 (1 行 8 文字、英数字、カナ、記号) \*2
- MV-400 のアラーム情報を受信し、表示可能 \*2
- Web ブラウザによる各種設定が可能
- LAN インターフェースのほか、リモート端子を装備
- 前面パネルにて、MV-400 からの転送画像を制御可能 \*3
- マルチキャストプロトコル対応。マルチキャストにより、1 台の MV-400 からの映像を複数台の MV-400N にて表示可能 \*3

\*1：ネットワークの状況により、コマ落ち表示となる場合があります。

\*2：転送画面に対してのタイトル表示、アラーム表示となります。4 分割映像が転送されている場合、それぞれの画面に対してタイトル表示、アラーム表示を行うことはできません。

\*3：マルチキャスト動作時には、前面パネルからの MV-400 側の制御が不可になります。

# MV-400N Network Multi Viewer


ネットワークマルチビューワ

## 主な仕様


●映像出力	アナログRGB出力：0.7V(p-p)±0.1V D-Sub 15ピンコネクタ (メス) 75Ω 1出力 解像度SXGA (1280×1024 pixels @60Hz) ※映像部分は1280×960 pixels
●インターフェース	◆LAN：10Base-T/100Base-TX RJ-45コネクタ 1系統 ※動画データ受信、各種設定 ※MV-400を複数台接続する場合、10BASE-Tでは動作が不安定になる場合がありますので、100BASE-TXをご使用ください。 ◆REMOTE：D-sub 25ピンコネクタ (メス) 1系統 TTL負論理またはメイク接点入力 パルス幅100ms以上
●表示文字	1行×8文字 (英数字、カナ)*
●アラーム表示	枠表示 (MV-400からのアラーム信号に連動)
●表示対応動画データ	MV-400 (動画配信機能によるもの)
●データ保持	メニュー設定内容をEEPROMにてバックアップ
●使用温度・湿度	0°C～40°C・30%～90% (結露のないこと)
●電源電圧・消費電力	AC100V～240V±10% 50/60Hz・AC100V時：15VA (8W)、AC200V時：20VA (9W)
●外形寸法・質量	212 (W) × 44 (H) × 350 (D) mm EIA1RUハーフサイズ・約3.0kg
●標準付属品	取扱説明書、電源ケーブル
●オプション	ラック取付金具 (1台用または2台用)

\*転送画面に対してのタイトル表示、アラーム表示となります。4分割映像が転送されている場合、それぞれの画面に対してタイトル表示、アラーム表示を行うことはできません。


## 接続例



## 背面図



## 外観図



## 安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

水、湿気、湯気、ほこり、油等の多い場所に設置しないで下さい。  
火災、故障、感電などの原因となることがあります。

**FOR-A**  
INNOVATIONS IN VIDEO  
AND AUDIO TECHNOLOGY

株式会社 朋栄



■本社	〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-8-1	Phone 03-3446-3121 (代)
■関西支店	〒530-0055 大阪府北区野崎町9-8 永楽ニッセビル	Phone 06-6366-8288 (代)
■札幌営業所	〒004-0015 札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-1-16	Phone 011-898-2011 (代)
■東北営業所	〒980-0021 仙台市青葉区中央2-10-30 仙台明芳ビル	Phone 022-268-6181 (代)
■中部・北陸営業所	〒460-0003 名古屋市中区錦1-20-25 広小路YMDビル	Phone 052-232-2691 (代)
■中国営業所	〒730-0012 広島市中区上八丁堀5-2 KMビル	Phone 082-224-0591 (代)
■九州営業所	〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2-4-8 福岡小学館ビル	Phone 092-731-0591 (代)
■沖縄営業所	〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地3-17-5 美栄橋ビル	Phone 098-860-4178 (代)
■住食研究開発センター	〒285-8580 千葉県佐倉市大作2-3-3	Phone 043-498-1230 (代)
■札幌研究開発センター	〒004-0015 札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-1-16	Phone 011-898-2018 (代)

FOR-A CORPORATION OF AMERICA / California FOR-A CORPORATION OF CANADA / Toronto  
FOR-A (UK) LIMITED / London FOR-A ITALIA S.r.l / Milan FOR-A CORPORATION OF KOREA / Seoul

<http://www.for-a.co.jp/>

記載の商品名及び社名はそれぞれ各社の登録商標または商標です。外観及び仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。カタログと実際の製品の色は印刷の関係で多少異なる場合があります。このカタログの記載内容は2007年8月現在のものです。0708KM2B

機器・システムの保守・メンテナンスのご連絡は下記までお願い致します。

**朋栄サービスセンター / 03-3446-8575**  
24時間365日対応致します。