

Integrated Control Software
GearLink™


GUI 画面からシステムをトータルコントロール。



システムを構成するビデオスイッチャや周辺機器をGUI画面上で一元的にコントロールするソフトウェア。

ボタンファンクションのプログラムやサムネイルなどのパーツレイアウトが自由なGUI画面により、ワークフローを俯瞰しながらシステム機器をコントロールできます。

GUI画面のレイアウト例



クリップリストを表示します

クリップサーバ



PGMクロスポイントを切り換えます

ビデオスイッチャ



クロスポイントを切り換えます

ルーティングスイッチャ



スクリーンのプリセットレイアウトを読み出します

マルチビューワ



その他のコントロール可能な周辺機器




- キャラクタージェネレータ
- VTR
- ビデオキャプチャデバイス

GUI画面のレイアウトやボタンのカスタマイズが可能

JavaScriptベースのスクリプトで、ボタンクリック時のファンクションや接続機器のステータス変更を受信した時の動作を編集できます。

▼ ボタンファンクションを簡単に編集

- ① ボタンを選択
- ② ファンクションを選択
- ③ ファンクションを編集



外部映像のキャプチャ、GUI画面上でのモニタリングが可能

PCにDirectShow Video Capture Filter対応のビデオキャプチャデバイスを実装または接続すれば、外部映像をキャプチャしてGUI画面上に表示することができます。

▼ 外部映像を確認しながら素材を選択



■ コントロール可能な機器と制御動作

ビデオスイッチャ

対応モデル HVS-100/110、HVS-2000

- 各種クロスポイント切り替え
- トランジション
- イベントやマクロのリコール
- マルチビューワの出力設定

クリップサーバ

対応モデル MBPシリーズおよび
AMPプロトコル対応サーバ

- クリップIDのリスト取得
- サムネイル表示
- CUE UP
- 再生/録画

VTR

対応機器 Sony 9pinプロトコル対応VTR (BVW)

- CUE UP
- 再生/録画

ルーティングスイッチャ

対応モデル MFRシリーズ

- クロスポイント切り替え
- プリセットクロスポイント切り替え
- 信号名受信

マルチビューワ

対応モデル MV-4200/1620HSA

- プリセットレイアウトの読み出し
- タイマ制御

キャラクタジェネレータ

対応モデル VTW-350HS (海外専売モデル)

- ページのロード
- 再生
- CUT IN/OUT
- TAKE IN/OUT

推奨環境

OS	Windows7 または Windows8
メモリ	4 GB 以上
CPU	Intel 第 4 世代 Core™ i5 相当以上 * (ビデオウィンドウ数によって異なります。)
GPU	Intel HD Graphics 5000 相当以上 * (DirectX 11 対応)
USB ポート	1 ポート以上
ビデオキャプチャデバイス *	DirectShow Video Capture Filter 対応
ネットワークポート	100BASE-TX/1000BASE-T、1 ポート以上

* 映像モニタリングを行う場合

安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。



株式会社 **朋栄** www.for-a.co.jp

ISO9001取得
ISO14001取得
(佐倉R&D)

- | | | | |
|-----------------|-----------|------------------------------|------------------------|
| ■ 本 社 | 〒150-0013 | 東京都渋谷区恵比寿3-8-1 | Phone 03-3446-3121 (代) |
| ■ 関西支店 | 〒530-0055 | 大阪府大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセイビル8F | Phone 06-6366-8288 (代) |
| ■ 札幌営業所 | 〒004-0015 | 北海道札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-1-16 | Phone 011-898-2011 (代) |
| ■ 東北営業所 | 〒980-0021 | 宮城県仙台市青葉区中央2-10-30 仙台明芳ビル3F | Phone 022-268-6181 (代) |
| ■ 東海営業所 | 〒460-0003 | 愛知県名古屋市中区錦1-20-25 広小路YMDビル6F | Phone 052-232-2691 (代) |
| ■ 中国営業所 | 〒730-0012 | 広島県広島市中区上八丁堀5-2 WAKO KMビル4F | Phone 082-224-0591 (代) |
| ■ 松山営業所 | 〒790-0002 | 愛媛県松山市二番町3-3-8 二番町ヒルズ5F | Phone 089-968-2058 (代) |
| ■ 九州営業所 | 〒810-0004 | 福岡県福岡市中央区渡辺通2-4-8 福岡小学館ビル6F | Phone 092-731-0591 (代) |
| ■ 沖縄営業所 | 〒901-0145 | 沖縄県那覇市高良3-8-23 眞浩商事ビル302 | Phone 098-851-9981 (代) |
| ■ 佐倉R&Dセンター | 〒285-8580 | 千葉県佐倉市大作2-3-3 | Phone 043-498-1230 (代) |
| ■ 札幌R&Dセンター | 〒004-0015 | 北海道札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-1-16 | Phone 011-898-2018 (代) |
| ■ 大阪R&Dセンター | 〒530-0055 | 大阪府大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセイビル3F | Phone 06-6366-0022 (代) |
| ■ 福岡R&Dセンター | 〒812-0018 | 福岡県福岡市博多区住吉3-1-80 オヌキ新博多ビル3F | Phone 092-402-2705 (代) |
| ■ 朋栄EM・エフジーセンター | 〒285-0074 | 千葉県佐倉市西御門473-1(ちばリサーチパーク内) | Phone 043-498-6066 (代) |

- FOR-A Corporation of America Corporate Office ■ FOR-A Corporation of America Northeast Office ■ FOR-A Corporation of America Southeast Office
■ FOR-A Latin America and the Caribbean Miami Office ■ FOR-A Latin America and the Caribbean Sao Paulo Office
■ FOR-A Latin America and the Caribbean Mexico City Office ■ FOR-A Europe S.r.l. ■ FOR-A UK Limited ■ FOR-A Italia S.r.l. ■ FOR-A Corporation of Korea
■ FOR-A China Limited ■ FOR-A Middle East-Africa Office ■ FOR-A India Private Limited Corporate Office ■ FOR-A India Private Limited Mumbai Office
■ FOR-A South East Asia Hong Kong Office ■ FOR-A South East Asia Singapore Office



安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。水、湿気、湯気、ほこり、油などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

機器・システムの保守・メンテナンスのご連絡は下記までご連絡ください

朋栄サービスセンター / 03-3446-8575

24時間365日電話受付